


Garant**SNMG 150608, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150608 HB7120-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1

Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje