

ROLLER

Naprava za ukrivljanje cevi Arcus s segmenti za ukrivljanje, v kovinski škatli, za zunanji Ø cevi: 12-22mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Razred artikla	84C

Opis**Izvedba:**

Segmenti za ukrivljanje in drsni nastavki so izdelani iz **poliamida ojačanega s steklenimi vlakni**, kar pomeni, da so zelo odporni in hkrati lahki. Segmenti za ukrivljanje za različne Ø cevi so zamenljivi. Napravo za ukrivljanje cevi je možno uporabljati v primežu ali ročno.

Uporaba:

Za ukrivljanje mehkih in trdih bakrenih cevi, toplotno izoliranih bakrenih cevi, jeklenih cevi ter cevi iz aluminija in VA-jekla zunanjšega premera 10 – 22 mm (za VA-cevi 12–18 mm). Kot ukrivljanja do 180° (maks. debelina stene cevi 3 mm, pri mehkem bakru 5 mm, VA do 1,5 mm.)

Vsebina:

Naprava za ukrivljanje cevi: 1 kos

Po 1 segment za ukrivljanje za zunanji Ø cevi: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 drsni za zunanji Ø cevi: 12; 15; 18; 22 mm

Obseg dobave:

Sestavljena iz pogonskega orodja, zatičev, 4 segmentov za ukrivljanje, 4 drsni nastavkov in specialnega spreja za ukrivljanje, vse v nosilni škatli iz jeklene pločevine.

Tehnični opis

Število drsni škornjev	4
------------------------	---

Število segmentov za ukrivljanje	4
Število naprav za ukrivljanje cevi za zunanji Ø cevi	1 12; 15; 18; 22 mm
Oznaka za nevarne snovi	GHS02: Plamen
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
maksimalni kot ukrivljanja	180 stopinj
Material segmenta za ukrivljanje	s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Material drsnih škornjev	s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

Pribor

Segment za ukrivljanje za zunanji Ø cevi 18 mm	822110 18
Drsni čevelj za zunanji Ø cevi 18 mm	822120 18
Segment za ukrivljanje za zunanji Ø cevi 22 mm	822110 22
Drsni čevelj za zunanji Ø cevi 15 mm	822120 15