

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-800, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094350 9
GTIN	10076490480889
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

Serija HyFlex®. Vsestranske delovne rokavice s prevleko iz nitrila za natančna in splošna dela. Nudijo dobro ravnotežje med udobjem, gibljivostjo in zaščito rok. S tehnologijo Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za zmanjšanje utrujenosti rok. Standard Öko-Tex® 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Otip	zelo dobro
Brez DMF	da
Zračnost	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja

Material prevleke	Nitril
Oprijem v olju	dobro
Oprijem v mokrem	zmerno
Prilagodljivost	zelo dobro
brez silikona	da
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	3131A
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	199 mm
Barva	siva/bela
Masa	20,4 g
Tehnologija pletenja	15G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice

