

Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje