

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje