

Garant**DNMG 150404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250767 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928665 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 260 m/min |
| Globina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,2 - 0,5 mm/v |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Zvrst | HB7120-1 |
| Glavna uporaba | M |
| Prevleka | prevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |