

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje