

Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M

Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje