

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni material	HM

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VG
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje