

**Garant****DNMG 150408, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250868 HB7140-1 |
| GTIN                  | 4045197928733   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

## Tehnični opis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Zvrst                               | HB7140-1          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Radij rezila                        | 0,8 mm            |
| Rezalni pogoji                      | rahlo prekinjen   |
| Rezalni material                    | HM                |
| Globina reza $a_p$                  | 1,5 - 6 mm        |
| Podajanje $f$                       | 0,25 - 0,6 mm/v   |

|   |   |
|---|---|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 210 m/min                          |
| Lomilec odrezkov                        | VG                                      |
| Glavna uporaba                          | M                                       |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | DNMG 150408                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                                       |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |