


Garant**DNMG 150412, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150412 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje