

Garant**DNMG 150408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje