

Garant**DNMG 150404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje