



Digitalni mikrometer z merilnima konicama, Merilno območje: 0-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalen prikazovalnik z dodatnim analognim prikazom. Robustno kovinsko ohišje. Rotirajoče merilno vreteno, merilne površine s karbidno trdino

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Delitev merilnega bobna: 1/50

Vrsta IP-zaščite: IP 54

Kalibriranje: B1

Odčitavanje: 0,001 mm

Odčitavanje: 0,00005 col

Točnost: 4 µm

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Odčitavanje	0,00005 col
Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1
Točnost	4 µm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357

Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Preklop odčitavanja	mm/cole
Delitev merilnega bobna	1/50
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	012050 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer maksimalno merilno območje 100 mm	012060 100
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranje Mikrometer maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------