

**Garant****Mini nož za notranje struženje, HM, desni, Previsna dolžina L1/velikost ploščice d: 56/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Razred artikla	21V

**Opis****Izvedba:**

Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

- **S čelne strani privita rezalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.**
- **Preprosta zamenjava rezalne ploščice.**

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	56 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Vijak za obračalno ploščico	279815 11
Velikost ploščice	08 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500