

**Garant****Zarezovalna ploščica leva, HB9635, Širina utora m (H13): 0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273908 0,8
GTIN	4045197929082
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Širina rezila w	0,85 mm
Širina utora m (H13)	0,8 mm
$t_{maks}$	1,2 mm
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča	0,7 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Radij rezila R	0,05 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	leve
Zvrst	HB9635
Utori po standardu	DIN 472
Utori po standardu	DIN 471

## Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 170 mm/min
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	90 - 140 mm/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	140 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	170 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		