

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost držala	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 1212F11
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500