

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
Velikost držala	10 mm
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1010E06
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Dolžina glave L ₁	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500