

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1616H09
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Podložna ploščica	269005 1
Celotna dolžina L	101 mm
Velikost držala	16 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

## Podatkovni list

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2

269028 2

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500