

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Vijak za podložno ploščico	269013 2
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 2020K09
Dolžina glave L ₁	22 mm
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	126 mm
Velikost ploščice	9 mm
Podložna ploščica	269005 1
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2

269028 2

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500