

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1616H12
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Celotna dolžina L	101 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm
Podložna ploščica	269005 6
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500