

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Funkcijska širina L ₄	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 0808D06
Dolžina glave L ₁	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost držala	8 mm
Velikost ploščice	6 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500