

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1616H09
Podložna ploščica	269005 1
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	101 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Funkcijska širina L ₄	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2

269028 2

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500