

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	12 mm
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1212F09
Dolžina glave L ₁	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500