

**Garant**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; zunanji navoj, leva, HB7125, Korakov na colo: 8**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270970 8
GTIN	4045197929327
Razred artikla	21J

### Tehnični opis

Število korakov/colo	8
Rezalni material	HM
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Vrsta uporabe	levo
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7125
Vrsta navoja	RD
Vrsta navoja	RD-LH
Standard za navoje	DIN 405
Kot profila, okrogli navoj	30 stopinj
Debelina	3,6 mm

## Podatkovni list

Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		