


Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; notranji navoj, desna, HB7125, Korakov na colo: 6

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270980 6
GTIN	4045197929365
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Število korakov/colo	6
Rezalni material	HM
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7125
Vrsta navoja	RD-LH
Vrsta navoja	RD
Standard za navoje	DIN 405
Kot profila, okrogli navoj	30 stopinj
Debelina	3,6 mm

Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		