

**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 5
Celotna dolžina L	101 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Podložna ploščica	269005 6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
Velikost ploščice	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SCSCR/L 1616H12
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500