


**Garant**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; zunanji navoj, desna, HB7125, Korakov na colo: 6**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 270964 6      |
| GTIN                  | 4045197929402 |
| Razred artikla        | 21J           |

**Tehnični opis**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Število korakov/colo               | 6            |
| Rezalni material                   | HM           |
| Vrsta uporabe                      | desno        |
| Notranja/zunanja uporaba           | zunaj        |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil |
| Zvrst                              | HB7125       |
| Vrsta navoja                       | RD           |
| Vrsta navoja                       | RD-LH        |
| Standard za navoje                 | DIN 405      |
| Kot profila, okrogli navoj         | 30 stopinj   |
| Debelina                           | 4,76 mm      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Velikost ploščice L | 22 mm  |
| Vrsta izdelka       | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |

### Uporabniški podatki

|                              | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------|----------------|------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno   | 120 m/min      | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno   | 120 m/min      | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | primerno   | 60 m/min       | S          |
| neprekinjeno                 | primerno   |                |            |
| neenakomerno                 | primerno   |                |            |
| prekinjeno                   | primerno   |                |            |
| mokro maks.                  | primerno   |                |            |