

ASATEX<sup>®</sup>**Delovne rokavice, par Hit Flex, Velikost rokavic: 10**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094280 10
GTIN	4029201135508
Razred artikla	09H

## Opis

### Izvedba:

Hit Flex. Zračne delovne rokavice s prevleko iz nitrila za dober občutek otipa, visoko odpornost proti obrabi in zelo dobro prileganje. Öko-Tex<sup>®</sup> standard 100.

### Standard:

EN 388; EN 420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Standard za oblačila: Standard Öko-Tex<sup>®</sup> 100

Barva: črna/siva

## Tehnični opis

Prilagodljivost	zelo dobro
Brez DMF	ne
brez silikona	ne
Velikost rokavic	10
Zračnost	dobro

Material prevleke	Nitril
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Otip	dobro
Oprijem v olju	zmerno
Oprijem v mokrem	dobro
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	12
EN 388	4131X
Nosilni material	Najlon, elastan
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Masa	22,4 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice