



## Garnitura luknjačev za izsekovanje tesnil v kovčku, Območje izsekovanja: 2-50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Razred artikla	86C

### Opis

#### Izvedba:

2K-komponentno držalo (do vel. 3–20) v obliki pištole z zamenljivimi precizno brušenimi noži za izsekavanje. Za izdelavo tesnilnih prstanov, v enem delovnem koraku sta lahko v dražalu vpeta dva izsekovalna noža z različnim  $\emptyset$ .

#### Uporaba:

Za luknjanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih prstanov iz gume, usnja, klobučevine, umetne mase, plute, blaga ali podobnih materialov.

#### Obseg dobave:

Po 1 nož za izsekovanje  $\emptyset$  art. 832110: 29 kosov vel. 2–50

Možnosti kombiniranja izsekovalnih nožev notranjih : zunanjih (mm): 2–10 notranji z 12–50 zunanji 12–20 notranji z 22–50 zunanji 22–30 notranji z 32–50 zunanji 32–40 notranji z 42–50 zunanji

Zbiralnik D × Š × V (mm): Umetna masa 265×200×50

Centrirna konica art. 832140: 1 kos

#### Napotek:

- **Kot podloga pri luknjanju uporabite les, usnje ali podobno.**
- **Izvedba ne omogoča naslednje možnosti kombiniranja: 20 (notranji) z 22 (zunanji); 30 (notranji) z 32 (zunanji); 40 (notranji) z 42 (zunanji); 50 (notranji) z 52 (zunanji).**

## Tehnični opis

Območje izsekovanja	2 - 50 mm
Vrsta izdelka	Luknjač za izsekavanje

## Pribor

Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 3 mm	832110 3
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 8 mm	832110 8
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 6 mm	832110 6
Držalo za nož za izsekavanje Območje izsekovanja 2-50 mm	832155 2-50
Rezila za krožni izrez	832130
Držalo za območje izsekovanja 2-50 mm	832125 2-50
Vzmetena centrirna konica	832140
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 4 mm	832110 4
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 16 mm	832110 16
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 5 mm	832110 5
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 36 mm	832110 36
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 30 mm	832110 30
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 24 mm	832110 24
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 38 mm	832110 38
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 12 mm	832110 12
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 28 mm	832110 28
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 32 mm	832110 32
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 40 mm	832110 40
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 48 mm	832110 48
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 34 mm	832110 34
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 7 mm	832110 7
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 46 mm	832110 46

Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 50 mm	832110 50
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 44 mm	832110 44
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 9 mm	832110 9
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 20 mm	832110 20
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 14 mm	832110 14
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 18 mm	832110 18
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 42 mm	832110 42
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 26 mm	832110 26
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 10 mm	832110 10
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 22 mm	832110 22
Nadomestni nož za izsekovanje za Ø luknje 2 mm	832110 2