

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-600, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094240 11 |
| GTIN | 10076490886568 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-600. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. S tankim nosilnim materialom za uporabo v industriji pri lahkih in natančnih delih, pri katerih je potrebna **maksimalna gibljivost**. Zaščita proizvodov pred prstnimi odtisi, ostanki od rokavic in umazanijo z drugih proizvodov. Posebej primerne za montažo majhnih elementov, kot so kroglični ležaji, zglobovi in vzmeti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Brez DMF | ne |
| Oprijem v olju | zmerno |
| Otip | zelo dobro |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Oprijem v mokrem | zmerno |
| Prilagodljivost | zelo dobro |
| Material prevleke | PU |
| Zračnost | zelo dobro |
| brez silikona | ne |
| Velikost rokavic | 11 |
| Serija | HyFlex® |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Vsebina | 12 |
| EN 388 | 3121A |
| Nosilni material | Najlon |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Dolžina | 200 mm |
| Barva | bela |
| Masa | 11,6 g |
| Tehnologija pletenja | 15G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Material | PU |
| Razred zaščite pred vrezi | A |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |