

**Delovne rokavice, par 6230, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094236 7
GTIN	4059904093775
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6230. Antistatične delovne rokavice za **ESD**-uporabo. Primerne tudi za upravljanje **zaslonov na dotik**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Material prevleke	PU
Velikost rokavic	7
Brez DMF	ne

Odpornost proti prerezanju EN 388	1
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
brez silikona	ne
Oprijem v mokrem	zmerno
Prilagodljivost	dobro
Odpornost proti trganju EN 388	3
Zračnost	dobro
Odpornost proti obrabi EN 388	4
Odpornost proti prebadanju EN 388	1
Otip	zelo dobro
Oprijem v olju	zmerno
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporaba	za večkratno uporabo
EN 388	3141X
Nosilni material	Najlon/karbon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	bela/siva
Masa	14 g
Vrsta izdelka	ESD-delovne rokavice