

Garant**Transportni voziček T1, Tip: T14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918500 T14
GTIN	4045197612014
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Luknjasta stena art. 918580 vel. SP1. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Masa	27 kg
------	-------

Višina zgornje tovarne površine	853 mm
Širina površine	609 mm
Nosilnost	200 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Ø koles	125 mm
Višina	1019 mm
Standard	EN 1757-3
Tip	T14
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Širina	813 mm
Globina tovarne površine	459 mm
Globina	459 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem

Pribor

Luknjasta stena, vijajčna pritrditev Tip SP1	918580 SP1
Polica za pisanje za transportni voziček	918581