

Garant**Transportni voziček T3, Tip: T32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918520 T32
GTIN	4045197611888
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

1 tovarna površina.

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
---------	--------

Širina	970 mm
Višina	915 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Masa	20 kg
Tip	T32
Nosilnost	250 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Standard	EN 1757-3
Širina površine	850 mm
Višina tovarne površine	195 mm
Globina	509 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP2	918580 SP2