

**Garant****Transportni voziček T9, Tip: T94****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918550 T94
GTIN	4045197612137
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 tovrni površini.

Srednja etaža je na voljo kot pribor. Platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Dodatni pribor:**

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

**Lakiranje:**

Srebrna, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost	500 kg
----------------------	--------

Višina	925 mm
Tip	T94
Širina površine	1000 mm
Širina	1190 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Standard	EN 1757-3
Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Ø koles	200 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Globina	609 mm
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Masa	49 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički

## Pribor

Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 600 mm	918575 600
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP4	918580 SP4
Polica za pisanje za transportni voziček	918581