

Garant**Transportni voziček T3, Tip: T34****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918520 T34
GTIN	4045197611895
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

1 tovarna površina.

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Nosilnost	500 kg
-----------	--------

Širina površine	1000 mm
Višina tovarne površine	270 mm
Masa	34,4 kg
Ø koles	200 mm
Višina	990 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Širina	1120 mm
Standard	EN 1757-3
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tip	T34
Globina	609 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP4	918580 SP4