

**HOLEX**

**Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 22,5mm**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 834000 22,5   |
| GTIN                  | 2050000996467 |
| Razred artikla        | 86C           |

## Opis

### Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

**Brez krogličnega tlačnega ležaja.**

### Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

### Upravljanje:

a) z **vijačnim ključem**.

b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.

c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

### Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

### Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

## Tehnični opis

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Pritisni vijak  | M10×1×45                  |
| Zev pritisnega vijaka                                 | 17 mm                     |
| Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 1,25 mm                   |
| Ø žiga (Ø luknje)                                     | 22,5 mm                   |
| Ø predvrtane izvrtine                                 | 11 mm                     |
| za navoj oklepnih cevi po DIN 40430                   | Pg16                      |
| Za debelino materiala (pločevina St 37)               | 1,75 mm                   |
| Vrsta izdelka   | Orodje za izdelavo lukenj |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino<br>Ø navoja/dolžina 10/45 mm | 834040 10/45 |
|---|--------------|