

Garant**Transportni voziček T9, Tip: T96****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918550 T96
GTIN	4045197612144
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 tovrni površini.

Srednja etaža je na voljo kot pribor. Platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Standard	EN 1757-3
----------	-----------

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina tovarne površine	700 mm
Širina površine	1000 mm
Ø koles	200 mm
Maksimalna nosilnost	500 kg
Globina	709 mm
Višina	925 mm
Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Masa	54 kg
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Tip	T96
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Širina	1190 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Vrsta izdelka	Transportni vozički

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP5	918580 SP5
Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 700 mm	918575 700