

Garant**Montažni voziček, Tip: TB3/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjeno ogrodje iz jeklenih cevi. Za modularno namestitev nosilnih letev za prozorne škatle za male dele. Možnost obojestranske namestitve, na vsako stran je mogoče obesiti 8 nosilnih letev (upoštevajte uporabno višino škatel). Nosilne letve imajo nosilnost 30 kg in se lahko namestijo v rastru 50 mm. Ergonomski dvokomponentni ročaj Haptoprene®. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Obseg dobave:

prazna.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina	1225 mm
Uporabna globina	700 mm

Uporabna širina	1000 mm
Masa	27,2 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Višina	1200 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Raster obešanja	50 mm
Uporabna višina	900 mm
Globina	710 mm
Tip	TB3/0
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Vrsta izdelka	Voziček za material