

HOLEX

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 25,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834000 25,5
GTIN	2050000996474
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Ø žiga (Ø luknje)	25,5 mm
Ø predvrtane izvrtine	11 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1,25 mm
za metrični navoj po DIN EN 60423	M25×1,5
Zev pritisnega vijaka	17 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37)	1,75 mm
Pritisni vijak	M10×1×45
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/45 mm	834040 10/45
---	--------------