

Garant**Transportni voziček T9, Tip: T98****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918550 T98
GTIN	4045197612151
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 tovrni površini.

Srednja etaža je na voljo kot pribor. Platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Zvarjena jeklena konstrukcija.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918575; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Material roba	Poliuretanska tekalna površina
---------------	--------------------------------

Standard	EN 1757-3
Ø koles	200 mm
Tip	T98
Višina	925 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	200 kg
Maksimalna nosilnost	500 kg
Višina zgornje tovarne površine	925 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	809 mm
Širina površine	1200 mm
Višina spodnje tovarne površine	270 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1390 mm
Globina tovarne površine	800 mm
Masa	64 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček T9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 800 mm	918575 800
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP6	918580 SP6