

Garant**Montažni voziček, Tip: TB3/G96****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjeno ogrodje iz jeklenih cevi. Za modularno namestitev nosilnih letev za prozorne škatle za male dele. Možnost obojestranske namestitve, na vsako stran je mogoče obesiti 8 nosilnih letev (upoštevajte uporabno višino škatel). Nosilne letve imajo nosilnost 30 kg in se lahko namestijo v rastru 50 mm. Ergonomski dvokomponentni ročaj Haptoprene®. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Obseg dobave:

Opremljeno z 12 nosilnimi letvami št. 918584 vel. TB3, 48 škatlami za male dele GARANT št. 963301 vel. AA1 in 48 škatlami za male dele GARANT št. 963301 vel. AB1.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Tip	TB3/G96
-----	---------

Širina	1225 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število škatel za male dele	96
Uporabna višina	900 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Višina	1200 mm
Uporabna širina	1000 mm
Raster obešanja	50 mm
Globina	710 mm
Masa	27,2 kg
Uporabna globina	700 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Ø koles	125 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Vrsta izdelka	Voziček za material

Pribor

Ročaj za potiskanje Barva BLUE	920135 BLUE
Škatle za male dele Tip AB1	963301 AB1
Nosilna letev za montažni voziček Primerno za tip TB3	918584 TB3
Ročaj za potiskanje Barva BLACK	920135 BLACK
Škatle za male dele Tip AA1	963301 AA1
Montažni voziček Tip TB3/0	918583 TB3/0