

Garant**Etažni voziček TS9 s 4 tovornimi površinami, Tip: TS94****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

918560 TS94

GTIN

4045197684448

Razred artikla

91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 130 mm. Stransko nameščen ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatne police art. 918577, luknjasta stena iz pločevine art. 918580.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Skupna nosilnost

500 kg

Masa	70 kg
Ø koles	200 mm
Nosilnost na vtično polico	75 kg
Širina površine	1000 mm
Širina	1225 mm
Standard	EN 1757-3
Ročaj	da
Višina	1835 mm
Material roba	Polna guma
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Tip	TS94
Raster nastavljanja višine	130 mm
Globina	610 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Nastavljanje višine v rastru	130 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički

Pribor

Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP4	918580 SP4
Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček TS9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 600 mm	918577 600