

HOLEX**Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 54mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	834000 54
GTIN	2050000996597
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Za debelino materiala (pločevina St 37)	3 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	2 mm
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430	Pg42
Ø predvrtane izvrtine	21 mm
Ø žiga (Ø luknje)	54 mm
Pritisni vijak	M 20×1,5 ×80
Zev pritisnega vijaka	30 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834060 20/80
Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/80 mm	834040 20/80