

**Garant****Montažni voziček, Tip: TB3/90****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 918583 TB3/90 |
| GTIN                  | 4045197684165 |
| Razred artikla        | 91T           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto zvarjeno ogrodje iz jeklenih cevi. Za modularno namestitev nosilnih letev za prozorne škatle za male dele. Možnost obojestranske namestitve, na vsako stran je mogoče obesiti 8 nosilnih letev (upoštevajte uporabno višino škatel). Nosilne letve imajo nosilnost 30 kg in se lahko namestijo v rastru 50 mm. Ergonomski dvokomponentni ročaj Haptoprene®. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

**Obseg dobave:**

Opremljeno z 12 nosilnimi letvami št. 918584 vel. TB3, 54 škatlami za male dele rdeče barve št. 963321 vel. SB5 in 36 škatlami za male dele modre barve št. 963321 vel. SB4.

**Lakiranje:**

Srebrna, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |
|-------------------------------------|---|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Maksimalna nosilnost                       | 250 kg              |
| Uporabna višina                            | 900 mm              |
| Uporabna globina                           | 700 mm              |
| Širina                                     | 1225 mm             |
| Število škatel za male dele                | 90                  |
| Višina                                     | 1200 mm             |
| Masa                                       | 27,2 kg             |
| Uporabna širina                            | 1000 mm             |
| Globina                                    | 710 mm              |
| Raster obešanja                            | 50 mm               |
| Tip  | TB3/90              |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2                   |
| Ø koles                                    | 125 mm              |
| Nastavljanje višine v rastru               | 50 mm               |
| Vrsta izdelka                              | Voziček za material |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Ročaj za potiskanje Barva BLACK                       | 920135 BLACK |
| Nosilna letev za montažni voziček Primerno za tip TB3 | 918584 TB3   |
| Ročaj za potiskanje Barva BLUE                        | 920135 BLUE  |
| Škatla za male dele iz polietilenaposamično Tip SB5   | 963321 SB5   |
| Škatla za male dele iz polietilenaposamično Tip SB4   | 963321 SB4   |
| Montažni voziček Tip TB3/0                            | 918583 TB3/0 |