

Garant**Transportni voziček T5, Tip: T54****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918530 T54
GTIN	4045197611840
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

2 tovrni površini.

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Vmesna polica art. 918570; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina površine	850 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Globina tovarne površine	500 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Ø koles	125 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina	1020 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Globina	509 mm
Tip	T54
Širina	980 mm
Masa	34 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Standard	EN 1757-3
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Vrsta izdelka	Transportni vozički

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP2	918580 SP2
Dodatni predal za delovno mizo na kolesih Tip 75	918556 75
Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 500 mm	918570 500