


HOLEX**Okrogli luknjač za pločevino s krogličnim pritisnim ležajem, Ø žiga (Ø luknje): 16,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	834100 16,5
GTIN	2050001002518
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

S krogličnim pritisnim ležajem = za lažje aktiviranje s pomočjo vijčnega ključa. Zaradi zmanjšanja trenja med luknjačem in vijakom potrebno manj sile.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

- z **vijačnim ključem**.
- z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.
- s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Zev pritisnega vijaka	17 mm
Pritisni vijak	M10×1×45
Ø predvrtane izvrtine	11 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1,25 mm
Ø žiga (Ø luknje)	16,5 mm
za metrični navoj po DIN EN 60423	M 16×1,5
Za debelino materiala (pločevina St 37)	1,75 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/45 mm	834040 10/45
Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 16,5 mm	834000 16,5
Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/55 mm	834060 10/55