

HOLEX**Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, Ø žiga (Ø luknje): 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	834000 30
GTIN	2050000996498
Razred artikla	86C

Opis**Izvedba:**

Sestavljen iz matrice, štampljke in pritisnega vijaka.

Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

a) z **vijačnim ključem**.

b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.

c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Pritisni vijak	M10×1×55
Zev pritisnega vijaka	17 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37)	1,75 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	1,25 mm
Ø predvrtane izvrtine	11 mm
Ø žiga (Ø luknje)	30 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/55 mm	834040 10/55
Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 10/55 mm	834060 10/55