

Garant**Etažni voziček TS9 s 4 tovernimi površinami, Tip: TS96****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 130 mm. Stransko nameščen ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatne police art. 918577, luknjasta stena iz pločevine art. 918580.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva**.

Napotek:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Širina	1225 mm
--------	---------

Ø koles	200 mm
Višina	1835 mm
Ročaj	da
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina površine	1000 mm
Standard	EN 1757-3
Nosilnost na vtično polico	85 kg
Tip	TS96
Skupna nosilnost	500 kg
Material roba	Polna guma
Masa	76 kg
Raster nastavljanja višine	130 mm
Globina	710 mm
Globina tovarne površine	700 mm
Nastavljanje višine v rastru	130 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički

Pribor

Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček TS9, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 700 mm	918577 700
Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP5	918580 SP5