

**Garant****Transportni voziček T5, Tip: T56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918530 T56
GTIN	4045197611857
Razred artikla	91T

**Opis****Izvedba:**

2 tovrni površini.

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz **lesene plošče** s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Ročaj z vložkom Haptoprene® in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Dodatni pribor:**

Vmesna polica art. 918570; luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

**Lakiranje:**

Srebrna, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Širina	1130 mm
Širina površine	1000 mm
Globina	609 mm
Material roba	Poliuretanska tekalna površina
Masa	42 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Standard	EN 1757-3
Tip	T56
Ø koles	125 mm
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Višina	1020 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Globina tovarne površine	600 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Vrsta izdelka	Transportni vozički

## Pribor

Luknjasta stena, vijačna pritrditev Tip SP3	918580 SP3
Polica za pisanje za transportni voziček	918581
Vmesna polica za transportni voziček T5 in T7, vijačna pritrditev Globina tovarne površine 600 mm	918570 600
Dodatni predal za delovno mizo na kolesih Tip 75	918556 75